

## Separátor T 2

### Návod ke zpracování

T 2 je separátor s konzistencí vosku (pasty), který lze snadno aplikovat a vyleštit. To zajišťuje hladký proces odformování. Používá se především tam, kde se odlévá do drsných, velmi členitých nebo porézních forem.

Použití do 60°C.

### Všeobecně

*Forma dodání: 0,5 l (plechovka); 2,5 l (kbelík)*

### Skladování

Skladujte mimo dosah ohně, ne na volném prostranství.  
Chraňte před extrémními mrazy klesajícími pod – 15°C.

### Ochranná opatření

Při zpracování tohoto výrobku by měla být dodržována ochranná opatření, doporučená oborovým svazem chemického průmyslu. Následovat bezpečnostní doporučení.

### Likvidace

Prázdné nádoby mohou být po domluvě s příslušným úřadem zlikvidovány jako komunální nebo řemeslný odpad.

Ohledně dalších otázek je Vám rádo k dispozici naše oddělení bezpečnosti výrobků.

Tyto údaje a doporučení byly s největší pečlivostí sestaveny na základě podrobných pokusů a dlouholetých praktických zkušeností. Protože nemůže být zpracování spotřebitelem pod naší kontrolou, nemůže být převzata při různorodosti možností použití v jednotlivých případech žádná záruka.